


# Motor kablosu NEBM-M16G8-E-10-Q9-LE8

Ürün numarası: 8003767

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Standarta dayalı                              | EN 61984                                                 |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                                          |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                                       |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | yuvarlak                                                 |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                                                    |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                                                      |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | M16x0,75                                                 |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 8                                                        |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 6                                                        |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                                           |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Kablo                                                    |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | açık uç                                                  |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 8                                                        |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 6                                                        |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...600 V                                              |
| Çalışma gerilimi aralığı DC hakkında not      | 0,5 mm <sup>2</sup> iletken kesiti için 0 - 300 V        |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                   | 0 V...600 V                                              |
| Çalışma gerilimi aralığı AC hakkında not      | 0,5 mm <sup>2</sup> iletken kesiti için 0 - 300 V        |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 16 A                                                     |
| 40 °C'de taşıma kapasitesine ilişkin not      | 8 A iletken kesiti için 0,5 mm <sup>2</sup>              |
| Aşırı gerilim direnci                         | 6 kV                                                     |
| Aşırı gerilim direnci hakkında not            | 0,5 mm <sup>2</sup> iletken kesiti için 4 kV             |
| Blendaj                                       | evet                                                     |
| Kablo uzunluğu                                | 10 m                                                     |
| Kablo özelliği                                | Enerji zincirleri için uygun                             |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme          | 64 mm                                                    |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 128 mm                                                   |
| Kablo çapı                                    | 12,8 mm                                                  |
| Kablo yapısı                                  | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x (2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ) |

| Özellik                              | Değer                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İletkenin nominal kesiti             | 0.5 mm <sup>2</sup><br>1.5 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Damar uçları                         | Kablo pabucu                                                                                                |
| Koruma türü                          | IP65                                                                                                        |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda                                                                                       |
| Ortam sıcaklığı                      | -50 °C...90 °C                                                                                              |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -40 °C...90 °C                                                                                              |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB düşük gerilim yönergesine göre<br>AB RoHS direktifine göre                                               |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre<br>elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                                                                                              |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                                                                                 |
| Kirlenme derecesi                    | 3                                                                                                           |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 0 - korozyona maruziyet yok                                                                                 |
| Kablo kılıfı malzemesi               | TPE-U(PUR)                                                                                                  |
| Kablo kılıfının rengi                | turuncu                                                                                                     |
| Yalıtım kılıfı malzemesi             | TPE-E                                                                                                       |