


# Lineer Handling sistemi DHSL-2DGE40RF-HMP25

Part number: 543013

FESTO

Rulman yataklamalı, kılavuz eksenli ve kolay kullanımlı handling eksenine sahip bir elektriksel dişli kayış ekseninden oluşmaktadır. Dinamik bir pozisyonlamaya sahiptir ve sağlamdır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmektedir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



## Data sheet

Feature	Value
Montaj	Doğrusal rampa 4.0
Etkin yük	0 ... 10 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	HMP-25
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Orta konum, Z eksen	1 katı
Strok, Z eksen	0 ... 400 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Z eksen	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x DGE-40-ZR-RF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Makara tahrikli dişli kayış
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 2.000 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm