


# Kumanda edilen çek valf HGL-1/8-1/8-B

Ürün numarası: 543253

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                       | açılabilir geri dönüşsüz fonksiyon                    |
| Pnömatik bağlantı 1                   | G1/8                                                  |
| Pnömatik bağlantı 2                   | G1/8                                                  |
| Kontrol havası bağlantısı 21          | G1/8                                                  |
| Çalıştırma türü                       | pnömatik                                              |
| Montaj türü                           | vidalanabilir<br>Erkek diş ile                        |
| Çalışma basıncı                       | 0.05 MPa...1 MPa<br>0.5 bar...10 bar                  |
| Kontrol basıncı                       | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar<br>29 psi...145 psi |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C                                        |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava        |
| Denizcilik sınıflandırması            | bkz. sertifika                                        |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                          |
| Normal debi 1-> 2 (6-0)               | 430 l/dak                                             |
| Standart anma debisi 1->2 (6-5)       | 300 l/dak                                             |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)        |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet                   |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B2-L                                        |
| Temiz oda sınıfı                      | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                          |
| Depolama sıcaklığı                    | -10 °C...60 °C                                        |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...60 °C                                        |
| Kontrol ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava        |
| Nominal sıkma torku                   | 3.5 Nm                                                |
| Nominal sıkma torkuna tolerans        | ±% 10                                                 |
| Ürün ağırlığı                         | 26.2 g                                                |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                           |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR                                                   |
| İçi boş cıvata malzemesi              | Dövme alüminyum alaşım<br>eloksallı                   |
| Gevşetme halkası malzemesi            | POM                                                   |

| Özellik                      | Değer            |
|------------------------------|------------------|
| Geri tepme manşeti malzemesi | NBR              |
| Döner eklem malzemesi        | Çinko pres döküm |