

Elektro-silindir

ESBF-BS-50-400-20P

Ürün numarası: 8022600

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	400 mm
Boyut	50
Strok	400 mm
Piston mili diş ölçüsü	M16x1,5
Ters çevirme boşluğu	40 µm
Mil çapı	20 mm
Mil adımı	20 mm/dev
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	0.15 drc
Standarda dayalı	ISO 15552
Montaj konumu	herhangi bir
Piston mili ucu	Erkek diş
Motor türü	Step motor Servo motor
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Tasarım	Vidalı millî elektrikli silindir
Mil tipi	Vidalı mil
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	kayar yatak ile
Maks. ivmelenme	25 m/sn ²
Maks. devir	3600 1/dak
Maks. hız	1.33 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 mm
Devreye girme süresi	100%
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. tahrik torku	16.3 Nm
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	300 N
Maks. besleme kuvveti Fx	5000 N

Özellik	Değer
Boşta çalışma tahrik torku	0.3 Nm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer, yatay	500 kg
Faydalı yük kılavuz değer, dikey	500 kg
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	1.1387 kgcm ²
Kg yük başına kütle atalet momenti JL	0.1013 kgcm ²
Kütle atalet momenti JO	0.2203 kgcm ²
Bakım aralığı	Ömür boyu yağlama
0 mm strokta hareketli kütle	793 g
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	35 g
0 mm strokta temel ağırlık	1982 g
10 mm strok başına ek ağırlık	65 g
Montaj türü	dişi diş ile veya aksesuarlar
Aktüatör arayüz kodu	D50
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	Çelik, galvanize
Mil somunu malzemesi	Rulmanlı çelik
Mil malzemesi	Rulman çeliği
Silindir borusu malzemesi	Dövme alüminyum alaşımı, sürgülü eloksallı