


Vidalı eksen ELGA-BS-KF-80- -

Ürün numarası: 8024919

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	50 mm...1940 mm
Boyut	80
Mil çapı	15 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Elektromekanik lineer eksen vidalı mil ile
Motor türü	Step motor Servo motor
Mil tipi	Vidalı mil
Yol ölçüm sisteminin ölçüm prensibi	artımlı
Maks. ivmelenme	15 m/sn ²
Maks. devir	3000 1/dak
Maks. hız	0.5 m/sn...1 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
Devreye girme süresi	100%
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
2. derece alan momentleri ly	310000 mm ⁴
2. derece alan momentleri lz	977000 mm ⁴
Maksimum hareket hızında boşta çalışma torku	0.55 Nm...0.6 Nm
Minimum hareket hızında boşta çalışma torku	0.3 Nm...0.35 Nm
Maks. kuvvet Fy	2500 N
Maks. kuvvet Fz	3050 N
Tüm eksenindeki maks. kuvvet Fy	2500 N
Tüm eksenindeki maks. kuvvet Fz	3050 N
100 km'lik teorik kullanım ömründe Fy (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	9200 N
100 km'lik teorik kullanım ömründe Fzz (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	11224 N
Maks. moment Mx	36 Nm

Özellik	Değer
Maks. moment My	228 Nm
Maks. moment Mz	228 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mx	36 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment My	228 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mz	228 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe Mx (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	132 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe My (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	839 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe Mz (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	839 Nm
Kızak yüzeyinin kılavuzun merkezine olan mesafesi	60 mm
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	250 N
Maks. besleme kuvveti Fx	1600 N
Torsiyon atalet momenti It	67300 mm ⁴
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,346 kgcm ²
Besleme sabiti	10 mm/dev...20 mm/dev
Referans hizmet ömrü	5000 km
Hareketli kütle	1370 g
İlave kızak ağırlığı	1110 g
0 mm strokta temel ağırlık	3800 g
10 mm strok başına ek ağırlık	46.5 g
Dinamik sarkma (yük hareketli)	Eksen uzunluğunun %0,05'i, maksimum 0,5 mm
Statik sarkma (duruşta yük)	Eksen uzunluğunun %0,1'i
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapama bandı malzemesi	paslanmaz çelik şerit
Tahrik kapağı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Kızak kılavuzu malzemesi	Çelik
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Mil somunu malzemesi	Çelik
Mil malzemesi	Çelik