



# Solenoid valf CPVSC1-M5H-M-T-Q4

Ürün numarası: 547377

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                           | 5/2 tek bobinli                                                                   |
| Çalıştırma türü                                           | elektrikli                                                                        |
| Valf boyutu                                               | 10 mm                                                                             |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 170 l/dak                                                                         |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                               | QS-4                                                                              |
| Çalışma gerilimi                                          | 12V DC                                                                            |
| Çalışma basıncı                                           | -0.09 MPa...0.7 MPa<br>-0.9 bar...7 bar                                           |
| Tasarım                                                   | Piston sürgüsü                                                                    |
| Geri alma türü                                            | pnömatik yay                                                                      |
| Ruhsat                                                    | c UL us - Tanınan (OL)                                                            |
| Koruma türü                                               | IP40                                                                              |
| Hava tahliye fonksiyonu                                   | kısıtlamaz                                                                        |
| Sızdırmazlık prensibi                                     | yumuşak                                                                           |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                                      |
| Manuel kumanda                                            | basmalı                                                                           |
| Kontrol türü                                              | pilot kumandalı                                                                   |
| Pilot hava beslemesi                                      | harici                                                                            |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrilemez                                                                |
| Örtüşme                                                   | pozitif kapsama                                                                   |
| Kontrol basıncı                                           | 0.3 MPa...0.7 MPa<br>3 bar...7 bar                                                |
| Kapama anahtarlama süresi                                 | 10 ms                                                                             |
| Açma anahtarlama süresi                                   | 10 ms                                                                             |
| 0 sinyalinde maks. pozitif test palsı                     | 500 µs                                                                            |
| 1 sinyalinde maks. negatif test palsı                     | 400 µs                                                                            |
| Bobin karakteristik değerleri                             | 12 V DC: 1,0 W                                                                    |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                    |
| Osilasyon direnci                                         | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi |
| Şok direnci                                               | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi              |

| Özellik                                 | Değer                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                |
| Akışkan sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C                 |
| Ortam sıcaklığı                         | -5 °C...50 °C                 |
| Ürün ağırlığı                           | 30.5 g                        |
| Elektrik bağlantısı                     | 2 kutuplu<br>Soket            |
| Montaj türü                             | geçiş deliği ile              |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84 | Toplayıcı bağlantı            |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Toplayıcı bağlantı            |
| Pnömatik bağlantı 2                     | QS-4                          |
| Pnömatik bağlantı 3/5 toplu             | Toplayıcı bağlantı            |
| Pnömatik bağlantı 4                     | QS-4                          |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi       | NBR                           |
| Gövde malzemesi                         | Alüminyum pres döküm          |