

Yuvarlak Silindir ESNU-5/16"- -P-A

Ürün numarası: 548462

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.4 in...2 in
Piston çapı	5/16"
Piston mili diş ölçüsü	6-32 UNC-2A
Standarda dayalı	ISO 6432
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Piston mili ucu	Erkek diş
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Çalışma şekli	tek etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-4 °F...176 °F
Son konumlarda darbe enerjisi	0.0221 ft-lbf
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	5.58 lbf
0 mm strokta hareketli kütle	0.265 oz
10 mm strok başına ek ağırlık	0.035 oz
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	10-32 UNF-2B
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Silindir borusu malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik