


Yuvarlak silindir DSNU-1 5/8"-PPV-A-S2

Ürün numarası: 548525

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.4 in...20 in
Piston çapı	1 5/8"
Piston mili dış ölçüsü	1/2-20 UNF-2A
Standarda dayalı	ISO 6431
Sönümleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Montaj konumu	herhangi bir
Piston mili ucu	Erkek dış
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	Çift taraflı piston mili
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-4 °F...176 °F
Son konumlarda darbe enerjisi	0.516 ft-lbf
Sönümleme uzunluğu	0.71 in
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	127 lbf
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	151 lbf
0 mm strokta hareketli kütle	8.11 oz
10 mm strok başına ek ağırlık	0.564 oz
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik

Özellik	Değer
Silindir borusu malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik