


# Selenoid valf

## VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1-8

Ürün numarası: 8040573

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                           | 3/2 kapalı tek bobinli                                                            |
| Çalıştırma türü                                           | elektrikli                                                                        |
| Yapı genişliği                                            | 15 mm                                                                             |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 13.5 l/dak                                                                        |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                               | ISO 15218'e göre bağlantı plakası boyutu 15 mm                                    |
| Çalışma gerilimi                                          | 110V AC                                                                           |
| Çalışma basıncı                                           | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar<br>21.75 psi...116 psi                      |
| Geri alma türü                                            | mekanik yay                                                                       |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)                         | AB düşük gerilim yönergesine göre                                                 |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)                       | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre                     |
| Koruma türü                                               | IP65                                                                              |
| Sızdırmazlık prensibi                                     | yumuşak                                                                           |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                                      |
| Karşılık geldiği norm                                     | ISO 15218                                                                         |
| Manuel kumanda                                            | kilitlemeli<br>basmalı                                                            |
| Kontrol türü                                              | doğrudan                                                                          |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrilemez                                                                |
| Örtüşme                                                   | negatif kapsama                                                                   |
| Zorunlu dinamizasyon hakkında not                         | Anahtarlama frekansı en az 1/hafta                                                |
| Kapama anahtarlama süresi                                 | 20 ms                                                                             |
| Açma anahtarlama süresi                                   | 8 ms                                                                              |
| Devreye girme süresi                                      | 100%                                                                              |
| Bobin karakteristik değerleri                             | 110 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 2,0 VA, tutma gücü 1,5 VA                        |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları                       | +/- 10%                                                                           |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                    |
| Osilasyon direnci                                         | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya göre şiddet seviyesi 1 olan nakliye uygulama testi |
| Şok direnci                                               | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 1 ile şok testi              |

| Özellik                           | Değer                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Korozyon direnci sınıfı KBK       | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu                    | VDMA24364-C1-L                      |
| Akışkan sıcaklığı                 | -5 °C...50 °C                       |
| Ortam sıcaklığı                   | -5 °C...50 °C                       |
| Elektrik bağlantısı               | C formu<br>DIN EN 175301-803'e göre |
| Pnömatik bağlantı 1               | Bağlantı plakası                    |
| Pnömatik bağlantı 2               | Bağlantı plakası                    |
| Pnömatik bağlantı 3               | Bağlantı plakası                    |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu                         |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                                 |