

Döner modül ERMB-32

Ürün numarası: 552708

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Tasarım	Elektromekanik döner modül dişli kayış ile
Montaj konumu	herhangi bir
Dönüş açısı	sonsuz
Redüktör oranı	3:1
Tekrarlama hassasiyeti	$\pm 0,03^\circ$
Konum algılama	endüktif sensörler için
İzin verilen kütle atalet momenti	1 kgm ²
Ürün ağırlığı	3250 g
Tahrik pinyonu çapı	12 mm
Dişli kayış bölümlene	5 mm
Maks. tahrik çıkış hızı	300 1/dak
Maks. giriş devri	900 1/dak
Maks. tahrik çıkış torku	25.5 Nm
Maks. tahrik torku	8.5 Nm
Boşta çalışma tahrik torku	0.5 Nm
Koruma türü	IP20
Ses basınç seviyesi	53 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Tahr çıkış mili malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Tahrik mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Dişli kayış malzemesi	Fiberglas ile polikloropren