


Döner kol kumandalı valf VMEF-VR-M52-M-N18

Ürün numarası: 8048985

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek bobinli
Çalıştırma türü	mekanik
Yapı genişliği	20 mm
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	750 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	1/8 NPT
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Tasarım	Piston sürgüsü Döner tahrik
Geri alma türü	mekanik yay
Nominal genişlik	5.2 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Örtüşme	pozitif kapsama
Yandan çalıştırıldığında maks. çalışma hızı	1 m/sn
Maks. anahtarlama frekansı	2.5 Hz
Kam açısı	45 drc
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	Isının aşınma üzerine etkisi
Çalıştırma torku	1.2 Nm
Ürün ağırlığı	207 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1/8 NPT

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 4	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 5	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize