

# Servo pres montaj seti YJKP

Ürün numarası: 8077950

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Presleme kuvveti	0 kN...17 kN
Çalışma stroku	100 mm...400 mm
Kablo uzunluğu	5 m...15 m
Tarama frekansı	1000 Hz
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Montaj konumu	herhangi bir
Motor türü	Servo motor
Maks. ivmelenme	2 m/sn <sup>2</sup>
Devreye girme süresi	100%
Besleme hızı	0 mm/sn...250 mm/sn
Doğruluk ±% FS	0.25 %FS
Maks. taşıma kapasitesi	19.5 kg...95 kg
Ürün ağırlığı	5.5 kg...66.7 kg
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Koruma türü	IP20
Bağıl nem	% 0 - 90
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III