

Sensör arayüzü CASM-S-D3-R7

Ürün numarası: 558387

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Diyagnoz fonksiyonu	LED üzerinden gösterge
Montaj konumu	herhangi bir
Güç kaynağı gereksinimi	PELV
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	10 ms
Artakalan dalgalanma	4 Vss
Nominal çalışma geriliminde akım tüketimi	40 - 50 mA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	% +/- 25
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
DIN / IEC 68 Bölüm 2-82'ye göre sürekli şok direnci	şiddet düzeyi 2'ye göre test edilmiştir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 95 yoğuşmayan
Koruma türü	IP67 Takılı durumda konnektör
DIN / IEC 68 Bölüm 2-6'ya göre osilasyon direnci	şiddet düzeyi 2'ye göre test edilmiştir
Ortam sıcaklığı	0 °C...55 °C
Ürün ağırlığı	128 g
Ölçüm sistemi elektrik bağlantısı	M12 Soket 8 kutuplu
Kontrol arayüzü elektrik bağlantısı	Soket M9 5 kutuplu
Kontrol arayüzü	dijital Festo protokollü CAN veri yolu sonlandırma direnci olmadan

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile
Gövde malzemesi	PBT takviyeli