


Mini Kızak Ünitesi EGSL-BS-45-100-10P

Ürün numarası: 559335

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	100 mm
Boyut	45
z yönünde hareket paralellliği	0.04 mm
Paralellik	0.05 mm
Ters çevirme boşluğu	50 µm
Mil çapı	10 mm
Mil adımı	10 mm/dev
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyeli kafes kılavuzu
Tasarım	Elektrikli mini kızak ünitesi Kılavuz küresel vidalı millerle silindirik ile
Motor türü	Step motor Servo motor
Mil tipi	Bilyalı vida mil tahriği
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Maks. ivmelenme	25 m/sn ²
Maks. hız	1 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,015 mm
Devreye girme süresi	100%
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ses basınç seviyesi	60 dB(A)
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sürekli ilerleme kuvveti	100 N
Maks. tahrik torku	0.415 Nm
Maks. kuvvet Fy	631 N
Maks. kuvvet Fz	631 N
Maks. moment Mx	18.6 Nm
Maks. moment My	16.3 Nm
Maks. moment Mz	16.3 Nm

Özellik	Değer
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	120 N
Maks. besleme kuvveti F _x	150 N
Boşta çalışma tahrik torku	0.08 Nm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer, yatay	6 kg
Faydalı yük kılavuz değer, dikey	6 kg
Kg yük başına kütle atalet momenti J _L	0.0253 kgcm ²
Kütle atalet momenti J _O	0.0614 kgcm ²
Besleme sabiti	10 mm/dev
Bakım aralığı	Ömür boyu yağlama
Hareketli kütle	670 g
Ürün ağırlığı	1570 g
Montaj türü	dişi diş ile merkezleme manşonlu aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum döküm boyalı
Kılavuz rayı malzemesi	Rulmanlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Mil somunu malzemesi	Rulmanlı çelik
Mil malzemesi	Rulman çeliği