

Kumanda Bloğu CPX-CM-HPP

Ürün numarası: 562214

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	140 g
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
Koruma türü	IP65 IP67
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	10 ms
Toplam eksen sayısı	4
Ölçüler G x U x Y	50mm x 107mm x 55mm
Kontrol arayüzü	CAN veri yolu
Fieldbus arayüzü	1x M9 soket, 5 kutuplu
Cihaza özel diyagnoz	Kanal ve modül odaklı diagnostik Modüllerde düşük gerilim/kısa devre Diagnostik belleği
Yapılandırma desteği	MMI el kontrol ünitesi
Parametrelendirme	Kanalların kuvvetleri Sistem parametreleri
Baud hızı	1 Mbit/sn
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Protokol	FHPP
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tipik olarak 80 mA
Maks. adres hacmi çıkışlar	32 Bayt
Maksimum adres hacmi girişleri	32 Bayt
Ürüne özel LED gösterge	Error PL: yük beslemesi
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC