

Yağlayıcı MS9-LOE

Ürün numarası: 562533

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	9
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yağ dolum miktarı	490 ml
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes metal bir kabuk olarak entegre
Çalışma basıncı	1 bar...16 bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	100 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	8500 l/dak...27000 l/dak
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (GB) EPL GB (GB)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Bölge 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Bölge 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX)
ATEX kategorisi, gaz	II 2G
ATEX kategorisi, toz	II 2D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex h IIC T6 Gb X
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG32
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2000 g

Özellik	Değer
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla
Kapak malzemesi	PA takviyeli
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Modül bağlantısının malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kabuk conta malzemesi	NBR
Kontrol camı malzemesi	PA