


Elektrikli kızak EGSK-15 -

Ürün numarası: 562749

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	25 mm...100 mm
Boyut	15
Mil çapı	5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Elektromekanik lineer eksen küresel vidalı milli silindir ile
Referanslama	Referans şalteri
Mil tipi	Bilyalı vida mil tahriği
Maks. ivmelenme	10 m/sn ²
Maks. hız	0.16 m/sn...0.33 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,003 - ±0,004 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP10
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Dinamik taşıma katsayısı sabit yatak	590 N
Dinamik taşıma katsayısı doğrusal kılavuz	1532 N
2. derece alan momentleri ly	910 mm ⁴
2. derece alan momentleri lz	14200 mm ⁴
Maks. besleme kuvveti Fx	19 N...57 N
Doğrusal kılavuz statik taşıma katsayısı	3450 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0.0048 kgcm ²
Besleme sabiti	1 mm/dev...2 mm/dev
Statik taşıma katsayısı sabit yatak	290 N
Montaj türü	dişi dişli ve merkezleme manşonlu
Kapak malzemesi	Alüminyum pres döküm kaplı
Profil malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik kapağı malzemesi	Alüminyum pres döküm kaplı

Özellik	Değer
Kızak malzemesi	Çelik
Mil somunu malzemesi	Çelik
Mil malzemesi	Çelik