


Elektrikli kızak EGSK-46- -

Ürün numarası: 562753

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	200 mm...840 mm
Boyut	46
Mil çapı	15 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Elektromekanik lineer eksen küresel vidalı milli silindir ile
Referanslama	Referans şalteri
Mil tipi	Bilyalı vida mil tahriği
Maks. ivmelenme	20 m/sn ²
Maks. hız	0.43 m/sn...1.48 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,003 - ±0,01 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP10
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Dinamik taşıma katsayısı sabit yatak	6600 N
2. derece alan momentleri ly	240000 mm ⁴
2. derece alan momentleri lz	1500000 mm ⁴
Maks. besleme kuvveti Fx	192 N...392 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0.39 kgcm ²
Besleme sabiti	10 mm/dev...20 mm/dev
Statik taşıma katsayısı sabit yatak	3240 N
Montaj türü	dişi dişi ve saplamalı
Kapak malzemesi	Alüminyum pres döküm kaplı
Profil malzemesi	kaplı yüksek alaşımlı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik kapağı malzemesi	Alüminyum pres döküm kaplı
Kızak malzemesi	Çelik

Özellik	Değer
Mil somunu malzemesi	Çelik
Mil malzemesi	Çelik