


# Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS

Ürün numarası: 564118

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Değer                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                       | 9                                                                                                           |
| Seri                        | MS                                                                                                          |
| Çalıştırma emniyeti         | aksesuarlarla kapatılabilir                                                                                 |
| Montaj konumu               | dikey +/- 5 °                                                                                               |
| Filtre hassasiyeti          | 40 µm                                                                                                       |
| Su tahliye                  | elle dönen                                                                                                  |
| Tasarım                     | pilot kumandalı filtre diyaframlı regülatör                                                                 |
| Maks. yoğunlaşma miktarı    | 220 ml                                                                                                      |
| Regülatör işlevi            | Sabit çıkış basıncı<br>ön basınç kompanzasyonu ile<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Kondensat ayırma derecesi   | 75 %                                                                                                        |
| Basınç göstergesi           | manometre ile                                                                                               |
| Çalışma basıncı             | 1 bar...20 bar                                                                                              |
| Basınç kontrol aralığı      | 0.5 bar...12 bar                                                                                            |
| Maks. basınç histerezi      | 0.4 bar                                                                                                     |
| İşletim ortamı              | ISO 8573-1:2010' [-:4:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                         |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Depolama sıcaklığı          | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                                              |
| Akışkan sıcaklığı           | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Ortam sıcaklığı             | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Gözenek boyutu              | 40 µm                                                                                                       |
| Ürün ağırlığı               | 2400 g                                                                                                      |
| Montaj türü                 | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:                                                       |
| Kapak malzemesi             | PA takviyeli                                                                                                |
| Volan malzemesi             | POM                                                                                                         |
| Filtre tutucu malzemesi     | POM                                                                                                         |

| Özellik                       | Değer                                |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Malzeme hakkında not          | RoHS uyumlu                          |
| Bağlantı plakası malzemesi    | Alüminyum pres döküm                 |
| Montaj braket malzemesi       | Alüminyum pres döküm                 |
| Filtre malzemesi              | PE                                   |
| Gövde malzemesi               | Alüminyum pres döküm                 |
| Modül bağlantısının malzemesi | Alüminyum pres döküm                 |
| Diyafram malzemesi            | NBR                                  |
| Kabuk malzemesi               | Dövme alüminyum alaşım               |
| Kabuk conta malzemesi         | NBR                                  |
| Kontrol camı malzemesi        | PA                                   |
| Ayırma tablası malzemesi      | POM                                  |
| Valf pistonu malzemesi        | Dövme alüminyum alaşım<br>NBR<br>POM |