

# Kompakt silindir AEN-S-40-25-A-P-A

Ürün numarası: 8092160

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                              | Değer                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Strok                                                | 25 mm                                                                     |
| Piston çapı                                          | 40 mm                                                                     |
| Sönümleme                                            | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı                           |
| Montaj konumu                                        | herhangi bir                                                              |
| Çalışma şekli                                        | baskılayan                                                                |
| Piston mili ucu                                      | Erkek diş                                                                 |
| Tasarım                                              | Piston<br>Piston mili                                                     |
| Konum algılama                                       | yaklaşım sensörü için                                                     |
| Varyantlar                                           | tek taraflı piston mili                                                   |
| Çalışma basıncı                                      | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                   |
| İşletim ortamı                                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                            |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                            |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                          | 1 - korozyona düşük maruziyet                                             |
| LABS uygunluğu                                       | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Ortam sıcaklığı                                      | 0 °C...80 °C                                                              |
| Son konumlarda darbe enerjisi                        | 0.7 J                                                                     |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 54 N                                                                      |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme   | 700 N                                                                     |
| 0 mm strokta hareketli kütle                         | 62 g                                                                      |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük            | 9 g                                                                       |
| 0 mm strokta temel ağırlık                           | 304 g                                                                     |
| 10 mm strok başına ek ağırlık                        | 45 g                                                                      |
| Montaj türü                                          | isteğe bağlı olarak:<br>geçiş deliği ile<br>dişi diş ile<br>aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı                                    | M5                                                                        |
| Malzeme hakkında not                                 | RoHS uyumlu                                                               |
| Kapak malzemesi                                      | Dövme alüminyum alaşım, anodize                                           |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi            | TPE-U(PU)                                                                 |

| Özellik               | Değer                           |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gövde malzemesi       | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |