


Mini kızak ünitesi DGSC-6-10-P-P

Ürün numarası: 569792

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	6 mm
Tahrik ünitesi işletim türü	Çatal
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyeli kafes kılavuzu
Tasarım	Çatal kinematiği
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar 14.5 psi...87 psi
Tekrarlama hassasiyeti	0,2 mm
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	10 °C...50 °C
Maks. kuvvet Fy	20 N
Maks. kuvvet Fz	20 N
Maks. moment Mx	0.3 Nm
Maks. moment My	0.4 Nm
Maks. moment Mz	0.4 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	12.7 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	17 N
Hareketli kütle	17 g
Ürün ağırlığı	52 g
Montaj türü	dişi dişli ve saplamalı
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	POM
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR

Özellik	Değer
Kılavuz malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik