



# İkiz Silindir DGTZ-GF-10-50-J-T-P-A

Ürün numarası: 8103501

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                                | Değer                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Strok                                                                  | 50 mm                                           |
| Ayarlanabilir son konum aralığı / uzunluk                              | 10 mm                                           |
| Piston çapı                                                            | 10 mm                                           |
| Tahrik ünitesi işletim türü                                            | İki çatal                                       |
| Sönümleme                                                              | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu                                                          | herhangi bir                                    |
| Kılavuz                                                                | Kayar yatak                                     |
| Tasarım                                                                | Kılavuz                                         |
| Konum algılama                                                         | yaklaşım sensörü için                           |
| Çalışma basıncı                                                        | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar              |
| Çalışma şekli                                                          | çift etkili                                     |
| İşletim ortamı                                                         | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava  |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                                  | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                            | 1 - korozyona düşük maruziyet                   |
| LABS uygunluğu                                                         | VDMA24364 Zone III                              |
| Temiz oda sınıfı                                                       | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6                    |
| Ortam sıcaklığı                                                        | -10 °C...80 °C                                  |
| Son konumlarda darbe enerjisi                                          | 0.08 Nm                                         |
| Tanımlanmış xs mesafesinde stroka bağlı olarak maks. taşıma kapasitesi | 5.5 N                                           |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş                   | 60 N                                            |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme                     | 60 N                                            |
| Hareketli kütle                                                        | 109 g                                           |
| Ürün ağırlığı                                                          | 323.5 g                                         |
| Pnömatik bağlantı                                                      | M5                                              |
| Malzeme hakkında not                                                   | RoHS uyumlu                                     |
| Kapak malzemesi                                                        | Dövme alüminyum alaşım                          |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                                      | NBR                                             |
| Gövde malzemesi                                                        | Dövme alüminyum alaşım, anodize                 |
| Piston mili malzemesi                                                  | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                 |