

## Arayüz CPX-FB43

Ürün numarası: 8110369

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                        | Değer                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokol                       | PROFINET IRT<br>PROFINET RT                                                                                          |
| Ölçüler G x U x Y              | (zincirleme bloku dahil)<br>50 mm x 107 mm x 50 mm                                                                   |
| Ürün ağırlığı                  | 185 g                                                                                                                |
| Ortam sıcaklığı                | -5 °C...50 °C                                                                                                        |
| Depolama sıcaklığı             | -20 °C...70 °C                                                                                                       |
| Koruma türü                    | IP65<br>IP67                                                                                                         |
| Korozyon direnci sınıfı KBK    | 0 - korozyona maruziyet yok                                                                                          |
| LABS uygunluğu                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                       |
| Ruhsat                         | RCM işareti                                                                                                          |
| Malzeme hakkında not           | RoHS uyumlu                                                                                                          |
| Gövde malzemesi                | Alüminyum pres döküm                                                                                                 |
| Ürüne özel LED gösterge        | M: Modify, parametrization<br>PL: yük beslemesi<br>PS: Elektronik besleme, sensör beslemesi<br>SF: Sistem hatası     |
| Busa özel LED gösterge         | M/P: Maintenance/PROFInergy<br>NF: ağ hatası<br>TP1: Etkin ağ bağlantı noktası 1<br>TP2: Etkin ağ bağlantı noktası 2 |
| Cihaza özel diyagnoz           | Kanal ve modül odaklı diagnostik<br>Modüllerde düşük voltaj<br>Diagnostik belleği                                    |
| Kontrol elemanları             | DIL şalteri                                                                                                          |
| Fieldbus arayüzü               | 2x soket, M12x1, 4 kutuplu, D kodlu                                                                                  |
| Maksimum adres hacmi girişleri | 64 Bayt                                                                                                              |
| Maks. adres hacmi çıkışlar     | 64 Bayt                                                                                                              |
| Parametrelendirme              | Diagnostik davranışı<br>Arıza emniyetliği yanıtı<br>Kanalların kuvvetleri<br>Sinyal kurulumu<br>Sistem parametreleri |
| Baud hızı                      | 100 Mbit/s                                                                                                           |
| Yapılandırma desteği           | GSDML dosyası                                                                                                        |

| Özellik                                      | Değer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlave fonksiyonlar                           | Fieldbus aracılığıyla acyclic veri erişimi<br>Ethernet aracılığıyla acyclic veri erişimi<br>Hızlı Başlangıç (FSU)<br>I&M<br>Fieldbus üzerinden kanalla ilgili diagnostik<br>LLDP<br>MQTT<br>MRP<br>MRPD<br>PROFenergy<br>PROFIsafe<br>S2 sistem yedekliliği<br>Fieldbus üzerinden düz metin olarak başlatma parametrelendirmesi<br>Sistem durumu, proses verileri aracılığıyla haritalanabilir<br>Operatör panelleri için ek diagnostik arayüzü |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                  | 18 V...30 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nominal çalışma gerilimi DC                  | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi | Tipik olarak 70 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |