


Y Valf

VZX-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM

Ürün numarası: 8111598

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Piston tahrikli oturmali valf
Çalıştırma türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Hat bağlantısı	ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1/2 NPT
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	tersine çevrilemez Gaz şeklindeki akışkanlar için valf yuvası üzerinden
Akışkan basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	harici olarak kontrol edilen
Pnömatik bağlantı	Dişi dış G1/8
Çalışma basıncı	0.5 MPa...0.7 MPa 5 bar...7 bar 72.5 psi...101.5 psi
Ortam	Su buharı Soy gazlar filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm
Ortamın ayarlanması	Açma/kapama işletimi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Maks. viskozite	600 mm²/sn
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Akış Kv	4.9 m³/sa
Dış mekanda kullanım	IEC 60654-1'e göre hava koşullarına karşı korumalı konumlar sınıfı C1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Bağlantı rakoru gövdesi malzemesi	Pirinç
Bağlantı rakoru gövdesi malzeme numarası	CW724R
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM

Özellik	Değer
Mil contasının malzemesi	PTFE
Yuva conta malzemesi	PTFE
Ürün ağırlığı	1096 g
Boyut, tahrik	46 mm
Strok	17 mm
Kumanda fonksiyonu	Azaltılmış yay kuvvetiyle kapalı, NC
Konum algılama	mekanik göstergeli
Tahrik kabini malzemesi	PA takviyeli
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kapak malzemesi	PA takviyeli