


Y Valf

VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-23-K-75-20-PM

Ürün numarası: 8111608

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Piston tahrikli oturmali valf
Çalıştırma türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Hat bağlantısı	ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 NPT
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	tersine çevrilemez Gaz ve sıvı şeklindeki akışkanlar için valf yuvası altından
Akışkan basıncı	0 MPa...2.3 MPa 0 bar...23 bar
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	harici olarak kontrol edilen
Pnömatik bağlantı	Dişi diş G1/8
Çalışma basıncı	0.5 MPa...0.7 MPa 5 bar...7 bar 72.5 psi...101.5 psi
Ortam	Su buharı Mineral yağ bazlı hidrolik yağı Soy gazlar Mineral yağ Su filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm nötr sıvılar
Ortamın ayarlanması	Açma/kapama işletimi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Maks. viskozite	600 mm ² /sn
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...180 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Akış Kv	17.2 m ³ /sa
Dış mekanda kullanım	IEC 60654-1'e göre hava koşullarına karşı korumalı konumlar sınıfı C1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III

Özellik	Değer
Bağlantı rakoru gövdesi malzemesi	Pirinç
Bağlantı rakoru gövdesi malzeme numarası	CW724R
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Mil contasının malzemesi	PTFE
Yuva conta malzemesi	PTFE
Ürün ağırlığı	2677 g
Boyut, tahrik	75 mm
Strok	20 mm
Kumanda fonksiyonu	Yay kuvvetiyle kapalı, NC
Konum algılama	mekanik göstergeli
Tahrik kabini malzemesi	PA takviyeli
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kapak malzemesi	PA takviyeli