

# Solenoid valf VSNC-FTC-M52-M-N14-F19

Ürün numarası: 8116379

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                     | Değer                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                             | 5/2 veya 3/2 dönüştürülebilir                  |
| Çalıştırma türü                                             | elektrikli                                     |
| Yapı genişliği                                              | 32 mm                                          |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)   | 800 l/dak                                      |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                                 | NAMUR bağlantı şeması                          |
| Çalışma gerilimi                                            | bobin aracılığıyla, ayrıca sipariş edilmelidir |
| Çalışma basıncı                                             | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar          |
| Tasarım                                                     | Plaka yuvası                                   |
| Geri alma türü                                              | mekanik yay                                    |
| Hava tahliye fonksiyonu                                     | kısılabilir                                    |
| Sızdırmazlık prensibi                                       | yumuşak                                        |
| Montaj konumu                                               | herhangi bir                                   |
| Karşılık geldiği norm                                       | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                           |
| Manuel kumanda                                              | yok                                            |
| Kontrol türü                                                | pilot kumandalı                                |
| Pilot hava beslemesi                                        | dahili                                         |
| Akış yönü                                                   | tersine çevrilemez                             |
| Örtüşme                                                     | negatif kapsama                                |
| Standart anma debisi, tahliye havası geri yönlendirme 4-> 3 | 110 l/dak                                      |
| Kapama anahtarlama süresi                                   | 65 ms                                          |
| Açma anahtarlama süresi                                     | 25 ms                                          |
| Devreye girme süresi                                        | 100%                                           |
| Bobin karakteristik değerleri                               | Bkz. ayrı olarak sipariş edilecek bobin        |
| İşletim ortamı                                              | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                       | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                 | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                                              | VDMA24364-B2-L                                 |
| Akışkan sıcaklığı                                           | -20 °C...60 °C                                 |
| Ortam sıcaklığı                                             | -20 °C...60 °C                                 |
| Ürün ağırlığı                                               | 478 g                                          |
| Montaj türü                                                 | geçiş deliği ile                               |

| Özellik                           | Değer                  |
|-----------------------------------|------------------------|
| Havalandırma açıklığı bağlantı    | toplanmadı             |
| Pnömatik bağlantı 1               | 1/4 NPT                |
| Pnömatik bağlantı 2               | NAMUR bağlantı şeması  |
| Pnömatik bağlantı 3               | 1/4 NPT                |
| Pnömatik bağlantı 4               | NAMUR bağlantı şeması  |
| Pnömatik bağlantı 5               | 1/4 NPT                |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                    |
| Gövde malzemesi                   | Dövme alüminyum alaşım |
| Vida malzemesi                    | Çelik, galvanize       |