



Kodlayıcı hattı NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H

Ürün numarası: 571902

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--------------------------------------|
| Karşılık geldiği norm | DIN 47100 EN 61984 |
| Kablo tanımı | levha tutucusuz |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev | Saha cihazı tarafı |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım | yuvarlak |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı | düz |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 12 |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 11 |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü | SW14 ile vida kilidi |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev | Kontrol tarafı |
| Elektrik bağlantısı 2, tasarım | yuvarlak |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı | düz |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi | M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı | 12 |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 11 |
| Elektrik bağlantısı 2, montaj türü | Altıgen SW18 ile vida kilidi |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 V...30 V |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 V...30 V |
| Nominal çalışma gerilimi AC | 24 V |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi | 1 A |
| Blendaj | evet |
| Kablo uzunluğu | 2.23 m |
| Kablo özelliği | robotlar için uygun |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme | 70 mm |
| Kablo çapı | 7 mm |
| Kablo yapısı | 12 x 0,14 mm ² |

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|--|
| İletkenin nominal kesiti | 0.14 mm ² |
| Koruma türü | IP67 |
| Koruma türüne ilişkin not | monte edilmiş durumda |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...80 °C |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | 0 °C...40 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Kablo kılıfının rengi | siyah |
| Gövde malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Yalıtım kılıfı malzemesi | TPE-E |