


Radyal tutucu DHRC-20-A

Ürün numarası: 8128697

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Maks. değişim doğruluğu	0.2 mm
Maks. açılma açısı	180 drc
Dönme simetrisi	0.2 mm
Tutucu tekrarlama hassasiyeti	0.1 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu işlevi	Radyal
Tutma kuvveti güvencesi	hariç
Tasarım	Yanal bağlantı yönü zorunlu hareket dizesi
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Maks. çalışma frekansı tutucusu	2 Hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	44 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	57 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)'da toplam tutma torku, açma	166.2 Ncm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma toplam tutma torku	134.3 Ncm
Kütle atalet momenti	0.292 kgcm ²
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	100 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	4 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	2 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	4 Nm

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	218.4 g
Montaj türü	Geçiş deliği aracılığıyla direkt sabitleme Dişli üzerinden direkt sabitleme geçiş deliği ve saplama ile dişi dişli ve saplamalı isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Tutma çenelerii malzemesi	yüksek alaşımlı çelik