



Selenoid valf

VUVG-B18-P53U-ZT-F-1P3

Ürün numarası: 574454

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Valf fonksiyonu | 5/3 basınçlandırılmış |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Valf boyutu | 18 mm |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 950 l/dak |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | Flanş |
| Çalışma gerilimi | 24V DC |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Tasarım | Piston sürgüsü |
| Gerilme türü | mekanik yay |
| Ruhsat | RCM işareti c UL us - Tanınan (OL) |
| Koruma türü | IP40 IP65 soketli |
| Nominal genişlik | 6.3 mm |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Manuel kumanda | kilitmeli basmalı üzeri örtülü |
| Kontrol türü | pilot kumandalı |
| Pilot hava beslemesi | harici |
| Örtüşme | tanımsız kapsama |
| Kontrol basıncı | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Kapama anahtarlama süresi | 48 ms |
| Açma anahtarlama süresi | 15 ms |
| Değiştirme anahtarlama süresi | 29 ms |
| Devreye girme süresi | 100% |
| 0 sinyalinde maks. pozitif test pılsı | 700 µs |
| 1 sinyalide maks. negatif test pılsı | 900 µs |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bobin karakteristik değerleri | 24 V DC: 1,0 W 24 V DC: düşük akım fazı 0,3 W, yüksek akım fazı 1,0 W |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- 10% |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Osilasyon direnci | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi |
| Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması | -5 - 50 °C tutma akımı azaltımı olmadan |
| Şok direnci | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 5 |
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Kontrol ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 160 g |
| Elektrik bağlantısı | elektrik bağlantı plakası aracılığıyla |
| Montaj türü | Terminal şeridina |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR NBR |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |