


# Stoper Silindir DFSP-16-15-DF-PA

Ürün numarası: 576065

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                     | Değer                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Strok                                                       | 15 mm                                                                     |
| Piston çapı                                                 | 16 mm                                                                     |
| Piston mili dış ölçüsü                                      | M3                                                                        |
| Sönümleme                                                   | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı                           |
| Montaj konumu                                               | herhangi bir                                                              |
| Çalışma şekli                                               | çift etkili                                                               |
| Tasarım                                                     | Piston<br>Piston mili<br>Profil borusu                                    |
| Konum algılama                                              | yaklaşım sensörü için                                                     |
| Piston mili ucu                                             | Dişi diş                                                                  |
| Varyantlar                                                  | Piston milindeki dişi diş                                                 |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz                                | yuvarlak piston mili                                                      |
| Çalışma basıncı                                             | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                         |
| İşletim ortamı                                              | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                            |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                       | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                            |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                 | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Temiz oda sınıfı                                            | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6                                              |
| Ortam sıcaklığı                                             | -10 °C...80 °C                                                            |
| Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti | 880 N                                                                     |
| Anahtarlama işlemi sırasında izin verilen yanıl kuvvet      | 147 N                                                                     |
| Maks. döngü frekansı                                        | 5 Hz                                                                      |
| Montaj türü                                                 | geçiş deliği ile<br>dişi diş ile<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı                                           | M5                                                                        |
| Malzeme hakkında not                                        | RoHS uyumlu                                                               |
| Kovan vidaları malzemesi                                    | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                           |
| Kapak malzemesi                                             | Dövme alüminyum alaşım<br>eloksallı                                       |

| Özellik                           | Değer                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU)                                   |
| Piston mili malzemesi             | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik             |
| Makara malzemesi                  | Galvanize çelik                             |
| Silindir borusu malzemesi         | Dövme alüminyum alaşım<br>sürgülü eloksallı |