


# Stoper silindir DFSP-Q-40-25-PR-PA

Ürün numarası: 576142

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                     | Değer                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Strok                                                       | 25 mm                                                                             |
| Piston çapı                                                 | 40 mm                                                                             |
| Sönümleme                                                   | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı                                   |
| Montaj konumu                                               | herhangi bir                                                                      |
| Çalışma şekli                                               | tek etkili<br>çeken                                                               |
| Tasarım                                                     | Piston<br>Makaralı piston mili<br>Profil borusu<br>dönmeye karşı emniyete alınmış |
| Konum algılama                                              | yaklaşım sensörü için                                                             |
| Varyantlar                                                  | bükülmeyi önleyen piston mili                                                     |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz                                | düzleştirilmiş piston mili                                                        |
| Çalışma basıncı                                             | 0.12 MPa...1 MPa<br>1.2 bar...10 bar                                              |
| İşletim ortamı                                              | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                       | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                 | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                               |
| LABS uygunluğu                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| Ortam sıcaklığı                                             | -10 °C...80 °C                                                                    |
| Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti | 4500 N                                                                            |
| Anahtarlama işlemi sırasında izin verilen yanıl kuvvet      | 898 N                                                                             |
| Maks. döngü frekansı                                        | 5 Hz                                                                              |
| Montaj türü                                                 | geçiş deliği ile<br>dişi dişi ile<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:        |
| Pnömatik bağlantı                                           | G1/8                                                                              |
| Malzeme hakkında not                                        | RoHS uyumlu                                                                       |
| Kovan vidaları malzemesi                                    | Galvanize çelik                                                                   |
| Kapak malzemesi                                             | Dövme alüminyum alaşım<br>eloksallı                                               |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                           | TPE-U(PU)                                                                         |
| Piston mili malzemesi                                       | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                                   |

| Özellik                   | Değer                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Makara malzemesi          | Galvanize çelik                             |
| Silindir borusu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım<br>sürgülü eloksallı |