


Basınç Oransal Regülatör VEAB-L-26-D14-Q4-V2-1R1

Ürün numarası: 8153676

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3 yollu oransal regülatör
Kontrol türü	doğrudan
Gerі alma türü	mekanik yay
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Toplam kaçak	1 l/sa
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Ölçüler G x U x Y	18 mm x 60,5 mm x 85 mm
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 2	QS-4
Pnömatik bağlantı 3	QS-4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Montaj türü	geçiş deliği ile aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Giriş basıncı 1	0 MPa 0 bar 0 psi
Çıkış basıncı 2	-100 kPa...-0.5 kPa -1 bar...-0.005 bar -14.5 psi...-0.0725 psi
Giriş basıncı 3	-0.1 MPa -1 bar -14.5 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	4.5 l/dak
Standart anma debisi 2-3	3 l/dak
Doğrusallık	0.5 %FS
Yeniden üretilebilirlik	0.4 %FS
Histerezis	0.25 %FS
Sıcaklık katsayısı	0.05 %/K

Özellik	Değer
Genel doğruluk	0.75% FS
Ürün ağırlığı	70 g
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Koruma türü	IP65
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Çalışma gerilimi aralığı DC	19 V...29 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Nominal değer	0 - 5 V
Analog çıkış sinyali aralığı	1 - 5 V
Analog çıkışın doğruluğu ±% FS olarak	2 %FS
Maks. elektrik güç tüketimi	1 W
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Kısa devre dayanımı	tüm elektrik bağlantıları için
Güvenlik uyarısı	Emniyet konumu VEAA/VEAB: Elektrik beslemesinin kesilmesi durumunda çıkış basıncı düzensiz kalır, artabilir veya azalabilir - valf bloke olur.
Gösterge türü	LED
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu M8x1 Soket EN 60947-5-2'ye göre
Gövde malzemesi	PA takviyeli