



Step motor EMMB-ST-57-L-SB

Ürün numarası: 8156146

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-15 °C...40 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	-%2/°C değer kaybıyla 80°C'ye kadar
Maks. kurulum yüksekliği	4000 m
Maks. kurulum yüksekliği hakkında not	1.000 m'den itibaren sadece 100 m'de -1,0% değer kaybı ile
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 90 yoğuşmayan
Karşılık geldiği norm	IEC 60034
EN 60034-1'e göre termal sınıf	B
Maks. sargı sıcaklığı	130 °C
EN 60034-1'e göre boyutlandırma sınıfı	S1
EN 60034-7'ye göre motor tasarımı	IM B5 IM V1 IM V3
Montaj konumu	herhangi bir
Koruma türü	IP20
Koruma türüne ilişkin not	IP40 Motor mili
Arayüz kodu motor Out	57A
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Hibrit soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması L10
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	14
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre

Özellik	Değer
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E342973
Nominal çalışma gerilimi DC	48 V
Kutup çifti sayısı	50
Durdurma momenti motor	1.8 Nm
Pik tork	2.1 Nm
Maks. devir	1500 1/dak
Maks. mekanik devir	8000 1/dak
Tam adımda adım açısı	1.8 drc
Adım açısı toleransı	±% 5
Sürekli duruş akımı	5.8 A
Motor nominal akımı	5 A
Tepe akımı	8 A
Motor sabiti	0.32 Nm/A
Gerilim sabiti faz	22.6 mVdak
Faz sargı direnci	0.26 Ohm
Tek faz başına sargı endüktans fazı (zincirlenmemiş)	0.95 mH
Sargı uzunlamasına endüktansı Ld (faz)	1.75 mH
Sargı enine endüktansı Lq (faz)	0.95 mH
Elektriksel zaman sabiti	3.7 ms
Termal zaman sabiti	32 dak
Isıl direnç	1.5 K/W
Ölçüm flanşı	200 x 200 x 15 mm, çelik
Toplam tahrik çıkış atalet momenti	0.504 kgcm ²
Ürün ağırlığı	1580 g
İzin verilen eksenel mil yükü	15 N
İzin verilen radyal mil yükü	75 N
Fren tutma torku	1.74 Nm
Çalışma gerilimi DC fren	24 V
Fren akım tüketimi	0.38 A
Fren güç tüketimi	9 W
Fren bobin direnci	63.8 Ohm
Fren bobin endüktansı	107 mH
Fren ayırma süresi	32 ms
Fren kapanma süresi	97 ms
DC fren tepki gecikmesi	11 ms
Maks. boşta çalışma devri fren	8000 1/dak
Frenleme işlemi başına maks. sürtünme işi	6000 j
Saat başına acil durdurma sayısı	1
Fren kütle atalet momenti	0.024 kgcm ²
Durdurma fren anahtarlama çevrimleri	10 milyon boşta çalıştırma (sürtünme olmadan!)