



Step motor EMMT-ST-87-L-R

Ürün numarası: 8156197

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-15 °C...40 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	-%2/°C değer kaybıyla 80°C'ye kadar
Maks. kurulum yüksekliği	4000 m
Maks. kurulum yüksekliği hakkında not	1.000 m'den itibaren sadece 100 m'de -1,0% değer kaybı ile
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 90 yoğuşmayan
Karşılık geldiği norm	IEC 60034
EN 60034-1'e göre termal sınıf	B
Maks. sargı sıcaklığı	130 °C
EN 60034-1'e göre boyutlandırma sınıfı	S1
EN 60034-7'ye göre motor tasarımı	IM B5 IM V1 IM V3
Montaj konumu	herhangi bir
Koruma türü	IP40
Koruma türüne ilişkin not	Radyal mil sızdırmazlık halkasız motor mili için IP40 IP65 için motor gövdesi dahil bağlantı teknolojisi
Arayüz kodu motor Out	87A
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Hibrit soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M17x0,75
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	12
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E342973
Nominal çalışma gerilimi DC	48 V
Kutup çifti sayısı	50
Durdurma momenti motor	9400 Nm
Pik tork	9400 Nm
Maks. devir	430 1/dak
Maks. mekanik devir	7000 1/dak
Tam adımda adım açısı	1.8 drc
Adım açısı toleransı	±% 5
Sürekli duruş akımı	10 A
Motor nominal akımı	8400 A
Tepe akımı	10 A
Motor sabiti	1060 Nm/A
Gerilim sabiti faz	78900 mVdak
Faz sargı direnci	300 Ohm
Tek faz başına sargı endüktans fazı (zincirlenmemiş)	2700 mH
Sargı uzunlamasına endüktansı Ld (faz)	4100 mH
Sargı enine endüktansı Lq (faz)	2700 mH
Elektriksel zaman sabiti	9 ms
Termal zaman sabiti	37 dak
Isıl direnç	750 K/W
Ölçüm flanşı	250 x 250 x 15 mm, çelik
Toplam tahrik çıkış atalet momenti	3 kgcm ²
Ürün ağırlığı	4660 g
İzin verilen eksenel mil yükü	60 N
İzin verilen radyal mil yükü	220 N