

Basınçlı hava enerji verimliliği denetimi GFAA-AA-3

Ürün numarası: 8159958

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	6'dan fazla kompresör
Hizmetlerin kapsamı	6'dan fazla kompresörde basınçlı hava üretiminin analizi:Enerji tüketimi/ dağıtım performansı/basınç/kullanım Basınçlı hava dağılımının analizi: En az iki tüketici noktasında basınç ölçümü ve basınç düşüşünün hesaplanması Pnömatik uygulamaların analizi: kaçak yeri ve ayrıntılı enerji verimliliği ile üretim tesisinin görsel olarak incelenmesi, en az iki seçilmiş makine hücresindeki pnömatik uygulamaların analizi (karmaşıklığa bağlı olarak) Enerji tasarrufu potansiyelinin ayrıntılı analizi ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemlerin tavsiyesi Sonuçların DIN EN ISO 11011 uyarınca belgelenmesi Basınçlı hava izleme sistemi için konsept Üretim noktasında basınçlı hava hazırlanmasının ölçümü ve analizi: Boyutlandırma/kurutma kapasitesi/basınçlı hava kalitesinin ölçümü (su ve artık yağ içeriği)
Yerinde iş yükü	3 gün
Hizmet yerine getirme	Konsültasyondan 8-10 gün sonra