# Selenoid valf
# VUVG-L18-T32H-A-G14-P1

Ürün numarası: 8033549






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Valf boyutu | 18 mm |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 950 l/dak |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | G1/4 |
| Çalışma basıncı | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar |
| Tasarım | Piston sürgüsü |
| Geri alma türü | pnömatik yay |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| Sertifikayi düzenleyen kuruluş | UL MH19482 |
| Koruma türü | IP65<br>elektrikli pilot valf ve soket ile |
| Nominal genişlik | 5.7 mm |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Kontrol türü | pilot kumandalı |
| Pilot hava beslemesi | dahili |
| Örtüşme | pozitif kapsama |
| Kontrol basıncı | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar |
| Kapama anahtarlama süresi | 18 ms |
| Açma anahtarlama süresi | 13 ms |
| Devreye girme süresi | 100% |
| 0 sinyalinde maks. pozitif test palsı | 700 µs |
| 1 sinyalide maks. negatif test palsı | 900 µs |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Osilasyon direnci | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi |
| Şok direnci | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 5 |
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 140 g |
| Elektrik bağlantısı | elektrikli pilot valf aracılığıyla |
| Montaj türü | Terminal şeridina<br>geçiş deliği ile<br>isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/4 |
| Pilot kontrol arayüzü | ISO 15218'e göre |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR<br>NBR |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |