


Oransal yön kontrol valfi VPWS-1-B-6-PC15-10-V

Ürün numarası: 8186783

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	1 mm
Çalıştırma türü	elektrikli
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	direkt kumandalı popet valf
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilemez
Valf fonksiyonu	2/2 oransal yön kontrol valfi kapalı
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Nominal çalışma basıncı	1 MPa 10 bar 145 psi
Patlama basıncı	3 MPa 30 bar 435 psi
Standart debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	68 l/dak...88 l/dak
Histerezis	16 mA
Maks. anahtarlama frekansı	18 Hz
Akım kontrol aralığı	0 mA...200 mA
Maks. elektrik güç tüketimi	2.5 W
Bobin direnci	60.5 Ohm
Devreye girme süresi	%100 (bkz. İşletme kılavuzu)
Standartlara göre yüzey temizliği raporu	ISO 15001
Standartlara göre biyoyuumluluk	ISO 18562
Maksimum hidrokarbon kontaminasyon seviyesi	550 MGM
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya göre şiddet seviyesi 1 olan nakliye uygulama testi
Osilasyon direncine ilişkin not	Z yönündeki salınım akış dalgalanmasına yol açabilir
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 1 ile şok testi
Şok direncine ilişkin not	Z yönündeki şok akış dalgalanmasına yol açabilir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet

Özellik	Değer
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam	Soy gazlar Hava Oksijen
Akışkan ile ilgili not	Yağlı işletim mümkün değil maksimum parçacık boyutu 10 µm
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Koruma türü	IP60
Koruma türüne ilişkin not	Uygun konektör ile IP65 monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	23 g
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	2
Kablo uzunluğu	70 mm...80 mm
Montaj türü	bağlantı plakasında takılabilir aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 15 mm
Pnömatik bağlantı 2	Kartuş 7,2 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik