


Oransal yön kontrol valfi VPWS-0.3-B-6-PC8-10-V

Ürün numarası: 8186784

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	0.3 mm
Çalıştırma türü	elektrikli
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	direkt kumandalı popet valf
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilemez
Valf fonksiyonu	2/2 oransal yön kontrol valfi kapalı
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Nominal çalışma basıncı	1 MPa 10 bar 145 psi
Patlama basıncı	3 MPa 30 bar 435 psi
Standart debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	6.6 l/dak...8 l/dak
Histerezis	14 mA
Maks. anahtarlama frekansı	25 Hz
Akım kontrol aralığı	0 mA...70 mA
Maks. elektrik güç tüketimi	1.5 W
Bobin direnci	308 Ohm
Devreye girme süresi	%100 (bkz. İşletme kılavuzu)
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya göre şiddet seviyesi 1 olan nakliye uygulama testi
Osilasyon direncine ilişkin not	Z yönündeki salınım akış dalgalanmasına yol açabilir
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 1 ile şok testi
Şok direncine ilişkin not	Z yönündeki şok akış dalgalanmasına yol açabilir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam	Soy gazlar Hava

Özellik	Değer
Akışkan ile ilgili not	Yağlı işletim mümkün değil maksimum parçacık boyutu 10 µm
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Koruma türü	IP60
Koruma türüne ilişkin not	Uygun konektör ile IP65 monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	5 g
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	2
Kablo uzunluğu	70 mm...80 mm
Montaj türü	bağlantı plakasında takılabilir aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 8 mm
Pnömatik bağlantı 2	Kartuş 5,8 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik