


**Bağlantı kablosu**  
**NEBC-D8G4-ES-10-N-S-R3G4-ET**  
Ürün numarası: 8188948

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                       | Değer                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Standarda dayalı                              | EN 61076-2-114                      |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                     |
| Bağlantı frekansı                             | 100                                 |
| Ürün ağırlığı                                 | 367 g                               |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Kontrol tarafı                      |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | yuvarlak                            |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                               |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                                 |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | M8x1, EN 61076-2-114'e göre D kodlu |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 4                                   |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 4                                   |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | Boyuna tırtıllı vida kilidi         |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                      |
| Elektrik bağlantısı 2, tasarım                | köşeli                              |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Soket                               |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı           | düz                                 |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | IEC 60603-7-3'e göre RJ45           |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 8                                   |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 4                                   |
| Elektrik bağlantısı 2, montaj türü            | Geçmeli kilit                       |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...60 V                          |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V                                |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 1 A                                 |
| Aşırı gerilim direnci                         | 1.5 kV                              |
| Ters polarite koruması                        | hayır                               |
| Koruyucu topraklama bağlantısı                | mevcut değil                        |
| Blendaj                                       | evet                                |
| Aktarma özellikleri                           | AP sistem iletişimine göre          |
| Kablo uzunluğu                                | 10 m                                |
| Kablo özelliği                                | Enerji zincirleri için uygun        |

| Özellik                              | Değer                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Test koşulları hat                   | Talep üzerine test koşulları                             |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme | 18 mm                                                    |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme | 75 mm                                                    |
| Kablo çapı                           | 5.5 mm                                                   |
| Kablo çapı toleransı                 | ± 0,2 mm                                                 |
| Kablo yapısı                         | 2 x 2 x AWG26                                            |
| İletkenin nominal kesiti             | AWG26                                                    |
| Koruma türü                          | IP65<br>IP67                                             |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda                                    |
| Özellikler                           | yağa dayanıklı                                           |
| Ortam sıcaklığı                      | -40 °C...80 °C                                           |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C                                           |
| Depolama sıcaklığı                   | -20 °C...70 °C                                           |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                                 |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre               |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                                           |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu<br>halojensiz<br>fosforik asit ester içermez |
| Kirlenme derecesi                    | 3                                                        |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 1 - korozyona düşük maruziyet                            |
| Kablo kılıfı malzemesi               | PUR                                                      |
| Kablo kılıfının rengi                | gök mavisi çizgili gümüş grisi                           |
| Gövde malzemesi                      | TPE-U(PUR)                                               |
| Gövde rengi                          | siyah                                                    |
| Vidalı kilitleme malzemesi           | Pirinç, nikel kaplı                                      |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | TPE-U(PUR)                                               |
| Fiş kontakları malzemesi             | Altın kaplı bakır alaşımı                                |
| Yalıtım kılıfı malzemesi             | PP                                                       |