



**Baęlantı kablosu**  
**NEBC-R3G4-ES-5-N-S-R3G4-ET**  
Ürün numarası: 8188954

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                       | Deęer                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Standarda dayalı                              | EN 61076-2-114               |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz              |
| Baęlantı frekansı                             | 750                          |
| Ürün aęırlığı                                 | 197.5 g                      |
| Elektrik baęlantısı 1, iřlev                  | Kontrol tarafı               |
| Elektrik baęlantısı 1, tasarım                | köřeli                       |
| Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü          | Soket                        |
| Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                          |
| Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi   | IEC 60603-7-3'e göre RJ45    |
| Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 8                            |
| Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 4                            |
| Elektrik baęlantısı 1, montaj türü            | Geçmeli kilit                |
| Elektrik baęlantısı 2, iřlev                  | Kontrol tarafı               |
| Elektrik baęlantısı 2, tasarım                | köřeli                       |
| Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü          | Soket                        |
| Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı           | düz                          |
| Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi   | IEC 60603-7-3'e göre RJ45    |
| Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 8                            |
| Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 4                            |
| Elektrik baęlantısı 2, montaj türü            | Geçmeli kilit                |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...60 V                   |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V                         |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 1 A                          |
| Ařırı gerilim direnci                         | 1.5 kV                       |
| Ters polarite koruması                        | hayır                        |
| Koruyucu topraklama baęlantısı                | mevcut deęil                 |
| Blendaj                                       | evet                         |
| Aktarma özellikleri                           | AP sistem iletiřimine göre   |
| Kablo uzunluęu                                | 5 m                          |
| Kablo özellięi                                | Enerji zincirleri için uygun |
| Test kořulları hat                            | Talep üzerine test kořulları |

| Özellik                              | Değer                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme | 18 mm                                                    |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme | 75 mm                                                    |
| Kablo çapı                           | 5.5 mm                                                   |
| Kablo çapı toleransı                 | ± 0,2 mm                                                 |
| Kablo yapısı                         | 2 x 2 x AWG26                                            |
| İletkenin nominal kesiti             | AWG26                                                    |
| Koruma türü                          | IP20                                                     |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda                                    |
| Özellikler                           | yağa dayanıklı                                           |
| Ortam sıcaklığı                      | -40 °C...80 °C                                           |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C                                           |
| Depolama sıcaklığı                   | -20 °C...70 °C                                           |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                                 |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre               |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                                           |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu<br>halojensiz<br>fosforik asit ester içermez |
| Kirlenme derecesi                    | 3                                                        |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 1 - korozyona düşük maruziyet                            |
| Kablo kılıfı malzemesi               | PUR                                                      |
| Kablo kılıfının rengi                | gök mavisi çizgili gümüş grisi                           |
| Gövde malzemesi                      | TPE-U(PUR)                                               |
| Gövde rengi                          | siyah                                                    |
| Vidalı kilitleme malzemesi           | Pirinç, nikel kaplı                                      |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | TPE-U(PUR)                                               |
| Fiş kontakları malzemesi             | Altın kaplı bakır alaşımı                                |
| Yalıtım kılıfı malzemesi             | PP                                                       |