



Vidalı eksen
ELGA-BS-KF-70-500-0H-10P-ML
Ürün numarası: 8041820

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	500 mm
Boyut	70
Strok rezervi	0 mm
Mil çapı	12 mm
Mil adımı	10 mm/dev
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Elektromekanik lineer eksen vidalı mil ile
Motor türü	Step motor Servo motor
Mil tipi	Vidalı mil
Yol ölçüm sisteminin ölçüm prensibi	artımlı
Maks. ivmelenme	15 m/sn ²
Maks. devir	3000 1/dak
Maks. hız	0.5 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
Devreye girme süresi	100%
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
2. derece alan momentleri Iy	165000 mm ⁴
2. derece alan momentleri Iz	472000 mm ⁴
Maksimum hareket hızında boşta çalışma torku	0.24 Nm
Minimum hareket hızında boşta çalışma torku	0.17 Nm
Maks. kuvvet Fy	1500 N
Maks. kuvvet Fz	1850 N
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet Fy	1500 N
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet Fz	1850 N
100 km'lik teorik kullanım ömründe Fy (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	5520 N

Özellik	Değer
100 km'lik teorik kullanım ömründe Fzz (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	6808 N
Maks. moment Mx	16 Nm
Maks. moment My	132 Nm
Maks. moment Mz	132 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mx	16 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment My	132 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mz	132 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe Mx (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	59 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe My (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	486 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe Mz (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	486 Nm
Kızak yüzeyinin kılavuzun merkezine olan mesafesi	51 mm
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	220 N
Maks. besleme kuvveti Fx	650 N
Torsiyon atalet momenti It	28300 mm ⁴
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0.142 kgcm ²
Kg yük başına kütle atalet momenti JL	0.0253 kgcm ²
Kütle atalet momenti JO	0.038 kgcm ²
Besleme sabiti	10 mm/dev
Referans hizmet ömrü	5000 km
Hareketli kütle	804 g
10 mm strok başına ek ağırlık	33 g
Dinamik sarkma (yük hareketli)	Eksen uzunluğunun %0,05'i, maksimum 0,5 mm
Statik sarkma (duruşta yük)	Eksen uzunluğunun %0,1'i
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapama bandı malzemesi	paslanmaz çelik şerit
Tahrik kapağı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Kızak kılavuzu malzemesi	Çelik
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Mil somunu malzemesi	Çelik
Mil malzemesi	Çelik