



# Vakum jeneratörü OVPN-26-L2-PG14-G34-UA

Ürün numarası: 8199149

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Değer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laval nozulun nominal genişliği                | 2.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Izgara ölçüsü                                  | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Susturucu yapı şekli                           | Açık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejektör karakteristiği                         | yüksek emiş debisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entegre işlev                                  | Susturucu açık                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tasarım                                        | Vakum jeneratörü 2 kademeli                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maks. emiş debisi için çalışma basıncı         | 0.5 MPa<br>5 bar<br>72.5 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Çalışma basıncı                                | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maks. vakum için çalışma basıncı               | 0.79 MPa<br>7.9 bar<br>114.55 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maks. vakum                                    | 81 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nominal çalışma basıncı                        | 0.6 MPa<br>6 bar<br>87 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Atmosfere karşı maks. emiş debisi              | 626 l/dak                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nominal çalışma basıncında hava verme süresi   | 0.1 sn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İşletim ortamı                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not          | Yağlı işletim mümkün değil                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir. |
| Akışkan sıcaklığı                              | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temizleme önerisi                              | Sabunlu su (susturucular hariç)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi | 65 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ortam sıcaklığı                                | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Özellik                           | Değer                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ürün ağırlığı                     | 915 g                                                              |
| Montaj türü                       | Geçiş deliği aracılığıyla direkt sabitleme<br>montaj braketini ile |
| Pnömatik bağlantı 1               | G1/4                                                               |
| Pnömatik bağlantı 3               | Susturucu açık                                                     |
| Vakum portu                       | G3/4                                                               |
| Bağlantı dişi malzemesi           | POM                                                                |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                                                                |
| Alıcı nozul malzemesi             | PA amplifikatörlü                                                  |
| Gövde malzemesi                   | POM                                                                |
| Susturucu malzemesi               | PA takviyeli<br>Poliüretan köpük                                   |
| Vida malzemesi                    | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                    |
| Jet nozulu malzemesi              | PA amplifikatörlü                                                  |