


Vakum jeneratörü kartuşu OASP-G4-14-L3-UA

Ürün numarası: 8199155

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	1.4 mm
Susturucu yapı şekli	Açık
Ejektör karakteristiği	yüksek emiş debisi
Entegre işlev	Susturucu açık
Tasarım	Vakum jeneratörü 3 kademeli
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	0.8 MPa 8 bar 116 psi
Çalışma basıncı	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Maks. vakum için çalışma basıncı	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Maks. vakum	81 %
Nominal çalışma basıncı	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	245 l/dak
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	0.37 sn
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Temizleme önerisi	Sabunlu su (susturucular hariç)
Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi	60 dB(A)
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	123 g
Montaj türü	Dişli üzerinden direkt sabitleme

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	PA amplifikatörlü
Susturucu malzemesi	PA takviyeli Poliüretan köpük
Jet nozulu malzemesi	PA amplifikatörlü
Montaj konumu	herhangi bir