

# Manifold alt tabanı VABX-A-P-EL-E12-MS1T-SHUH-XL

Ürün numarası: 8206421

FESTO



1 13  
14 25

## Veri sayfası

| Özellik                                     | Değer                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                       | 1<br>2                                                                                       |
| Osilasyon direnci                           | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi            |
| Şok direnci                                 | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi                         |
| Bağlantı konumu                             | yanda                                                                                        |
| Valf terminal yapısı                        | Karıştırılabilir valf boyutları                                                              |
| Maks. valf bobini sayısı                    | 24                                                                                           |
| Şunlarla uyumlu                             | Valf terminali VTUX-A-P                                                                      |
| Ölçüler G x U x Y                           | 49,9 mm x 117,4 mm x 53,9 mm                                                                 |
| Çalışma gerilimine ilişkin not              | SELV/PELV güç kaynakları gerekli<br>Gerilim düşüşüne dikkat edin                             |
| Nominal çalışma gerilimi DC yük             | 24 V                                                                                         |
| Kirlenme derecesi                           | 2                                                                                            |
| Ruhsat                                      | RCM işareti                                                                                  |
| KC işareti                                  | KC-EMC                                                                                       |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | AB EMC direktifine göre<br>AB RoHS direktifine göre                                          |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)         | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre<br>Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                 | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                          |
| LABS uygunluğu                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                            |
| Depolama sıcaklığı                          | -20 °C...70 °C                                                                               |
| Bağıl nem                                   | % 5 - 95                                                                                     |
| Koruma türü                                 | IP40                                                                                         |
| Ortam sıcaklığı                             | -20 °C...50 °C                                                                               |
| Duvara montaj maks. sıkma torku             | 6 Nm                                                                                         |
| Ürün ağırlığı                               | 159 g                                                                                        |
| Elektrik kontrolü                           | Multi pin                                                                                    |
| Maks. kablo uzunluğu                        | 30 m                                                                                         |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | Sub-D                                                                                        |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı   | 25                                                                                           |
| Kablo çıkışı                                | düz                                                                                          |

| Özellik                           | Değer                           |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Bağlantı plakası montaj türü      | geçiş deliği ile                |
| Montaj türü                       | M5 vida için geçiş deliği ile   |
| Pnömatik bağlantı 1               | 15 mm kartuş için               |
| Pnömatik bağlantı 5               | 15 mm kartuş için               |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu                     |
| Bağlantı plakası malzemesi        | PA takviyeli                    |
| Kapak malzemesi                   | PA takviyeli                    |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                             |
| Kovan malzemesi                   | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Kelepçe malzemesi                 | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Somun malzemesi                   | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |