


# Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf JH-5-1/8

Ürün numarası: 8823

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                           | 5/2 çift bobinli                                              |
| Çalıştırma türü                                           | pnömatik                                                      |
| Yapı genişliği                                            | 26 mm                                                         |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 600 l/dak                                                     |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                               | G1/8                                                          |
| Çalışma basıncı                                           | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                               |
| Tasarım                                                   | Plaka yuvası                                                  |
| Nominal genişlik                                          | 5 mm                                                          |
| Izgara ölçüsü                                             | 27 mm                                                         |
| Hava tahliye fonksiyonu                                   | kısılabilir                                                   |
| Sızdırmazlık prensibi                                     | yumuşak                                                       |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                  |
| Kontrol türü                                              | doğrudan                                                      |
| Pilot hava beslemesi                                      | harici                                                        |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrilemez                                            |
| Örtüşme                                                   | negatif kapsama                                               |
| Kontrol basıncı                                           | 0.12 MPa...1 MPa<br>1.2 bar...10 bar                          |
| Maks. anahtarlama frekansı                                | 12 Hz                                                         |
| Değiştirme anahtarlama süresi                             | 7 ms                                                          |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 1 - korozyona düşük maruziyet                                 |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Depolama sıcaklığı                                        | -20 °C...60 °C                                                |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                |
| Ürün ağırlığı                                             | 330 g                                                         |
| Montaj türü                                               | Terminal şeridina<br>geçiş deliği ile<br>isteğe bağlı olarak: |

| Özellik                           | Değer                |
|-----------------------------------|----------------------|
| Kontrol havası bağlantısı 12      | G1/8                 |
| Kontrol havası bağlantısı 14      | G1/8                 |
| Pnömatik bağlantı 1               | G1/8                 |
| Pnömatik bağlantı 2               | G1/8                 |
| Pnömatik bağlantı 3               | G1/8                 |
| Pnömatik bağlantı 4               | G1/8                 |
| Pnömatik bağlantı 5               | G1/8                 |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu          |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR<br>TPE-U(PU)     |
| Gövde malzemesi                   | Alüminyum pres döküm |