


# Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1-50-10

Номер деталі: 1002505

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкція                          | Клапан тарільчастий з поршневим приводом                                                                                                                                   |
| Спосіб приведення в дію              | пневматичний                                                                                                                                                               |
| Спосіб ущільнення                    | М'який                                                                                                                                                                     |
| Положення монтажу                    | Будь-який                                                                                                                                                                  |
| Тип кріплення                        | Монтаж в лінію                                                                                                                                                             |
| Підключення до лінії                 | Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228                                                                                                                                         |
| Номінальний розмір                   | 23 мм                                                                                                                                                                      |
| Функція клапана                      | 2/2 закритий моностабільний                                                                                                                                                |
| Напрямок потоку                      | Не реверсивні                                                                                                                                                              |
| Тиск робочого середовища             | 0 МПа...1 МПа<br>0 бар...10 бар                                                                                                                                            |
| Номінальний тиск арматури PN         | 16                                                                                                                                                                         |
| Вихлопна функція                     | не регулюється                                                                                                                                                             |
| Тип скидання                         | Пружина механічна                                                                                                                                                          |
| Тип контролю                         | Зовнішньо контрольовані                                                                                                                                                    |
| Пневматичне з'єднання                | Внутрішня різьба G1/8                                                                                                                                                      |
| Робочий тиск                         | 0,6 МПа...1 МПа<br>6 бар...10 бар<br>87 psi...145 psi                                                                                                                      |
| Середовище                           | пара<br>Гідравлічна рідина на основі мінеральної оливи<br>інертні гази<br>Мінеральна олива<br>Вода<br>стиснене повітря зі ступінню фільтрації 200 мкм<br>Нейтральні рідини |
| Напрямок потоку                      | Під сідло клапана, для газоподібних і рідких середовищ                                                                                                                     |
| Робоче середовище                    | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                     |
| Максимальна в'язкість                | 600 мм²/с                                                                                                                                                                  |
| Температура середовища               | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                             |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                             |
| Швидкість потоку Kv                  | 9,6 м³/год                                                                                                                                                                 |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                         |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III                                                                                                                                                        |

| Особливості                                    | Значення                 |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Матеріал корпусу технологічного клапана        | Бронза                   |
| Номер матеріалу корпусу технологічного клапана | CC499K                   |
| Матеріал ущільнення шпинделя                   | NBR                      |
| Матеріал ущільнення гнізда                     | PTFE                     |
| Вага продукту                                  | 1500 г                   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                | 1 - низький опір корозії |
| Матеріал корпусу приводу                       | Латунь                   |