

Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10

Номер деталі: 1002506

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Клапан тарільчастий з поршневим приводом
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Підключення до лінії	Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Номінальний розмір	29 мм
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний
Напрямок потоку	Не реверсивні
Тиск робочого середовища	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Номінальний тиск арматури PN	16
Вихлопна функція	не регулюється
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	Зовнішньо контрольовані
Пневматичне з'єднання	Внутрішня різьба G1/8
Робочий тиск	0,6 МПа...1 МПа 6 бар...10 бар 87 psi...145 psi
Середовище	пара інертні гази стиснене повітря зі ступінню фільтрації 200 мкм
Напрямок потоку	Над сідлом клапана, для газоподібних середовищ
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Максимальна в'язкість	600 мм²/с
Температура середовища	-10 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Швидкість потоку Kv	19 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу технологічного клапана	Бронза
Номер матеріалу корпусу технологічного клапана	CC499K
Матеріал ущільнення шпинделя	NBR

Особливості	Значення
Матеріал ущільнення гнізда	PTFE
Вага продукту	1900 г
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо обладнання, що працює під тиском
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу приводу	Латунь