



# Selenoid valf

## VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1C1+G

Ürün numarası: 8059144

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                           | 5/3 kapalı                           |
| Çalıştırma türü                                           | elektrikli                           |
| Valf boyutu                                               | 26.5 mm                              |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1200 l/dak                           |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                               | G1/4                                 |
| Çalışma gerilimi                                          | 24V DC                               |
| Çalışma basıncı                                           | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar |
| Tasarım                                                   | Piston sürgüsü                       |
| Geri alma türü                                            | mekanik yay                          |
| Ruhsat                                                    | c UL us - Tanınan (OL)               |
| Koruma türü                                               | IP65<br>soketli<br>IEC 60529'a göre  |
| Nominal genişlik                                          | 6.5 mm                               |
| Hava tahliye fonksiyonu                                   | kısılabilir                          |
| Sızdırmazlık prensibi                                     | yumuşak                              |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                         |
| Manuel kumanda                                            | kilitlemeli<br>basmalı               |
| Kontrol türü                                              | pilot kumandalı                      |
| Pilot hava beslemesi                                      | dahili                               |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrelemez                   |
| Örtüşme                                                   | pozitif kapsama                      |
| b değeri                                                  | 0.4                                  |
| C değeri                                                  | 5.2 l/sbar                           |
| Kapama anahtarlama süresi                                 | 42 ms                                |
| Açma anahtarlama süresi                                   | 13 ms                                |
| Değiştirme anahtarlama süresi                             | 26 ms                                |
| Devreye girme süresi                                      | 100%                                 |
| 0 sinyalinde maks. pozitif test pılsı                     | 2000 µs                              |
| 1 sinyalide maks. negatif test pılsı                      | 3600 µs                              |

| Özellik                               | Değer                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bobin karakteristik değerleri         | 24 V DC: 3,3 W                                                                    |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları   | +/- 10%                                                                           |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                    |
| Osilasyon direnci                     | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi |
| Şok direnci                           | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                               |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| Temiz oda sınıfı                      | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6                                                      |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...60 °C                                                                    |
| Kontrol ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                    |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C                                                                    |
| Ürün ağırlığı                         | 450 g                                                                             |
| Elektrik bağlantısı                   | C formu<br>EN 175301-803 uyarınca                                                 |
| Montaj türü                           | Terminal şeridina<br>geçiş deliği ile<br>isteğe bağlı olarak:                     |
| Havalandırma açıklığı bağlantı        | toplanmadı                                                                        |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82  | M5                                                                                |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 84  | M5                                                                                |
| Pnömatik bağlantı 1                   | G1/4                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 2                   | G1/4                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 3                   | G1/4                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 4                   | G1/4                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 5                   | G1/4                                                                              |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                                                       |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | HNBR<br>NBR                                                                       |
| Gövde malzemesi                       | Alüminyum pres döküm<br>boyalı                                                    |
| Piston sürgüsü malzemesi              | Dövme alüminyum alaşım                                                            |
| Vida malzemesi                        | Çelik, galvanize                                                                  |