


Паралелний захват DHPS-16-A-NC

Номер деталі: 1254045

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Хід на губку захвату	5 мм
Максимальна взаємозамінність	0.2 мм
Максимальний кут захвату губок ax, ay	0.5 град.
Максимальний люфт щелеп захвату Sz	0.02 мм
Обертальна симетрія	0.2 мм
Точність повторюваності захвату	0.02 мм
Кількість захватних губок	2
Тип приводу	Пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Функція захвату	Паралельний
Утримання сили захоплення	Під час закриття
Конструкція	важіль послідовність вимушеного руху
Напрямна	Направляюча ковзання
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.4 МПа...0.8 МПа 4 бар...8 бар 58 psi...116 psi
Максимальна робоча частота захвату	3 Гц
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	48 мс
Мінімальний час закриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	37 мс
Максимальна маса на зовнішній палець захвату	150 г
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 5% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C

Особливості	Значення
Момент інерції	0.468 кг·см ²
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне	150 Н
Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний	8 Н·м
Максимальний статичний момент на губці захвату My	8 Н·м
Максимальний статичний момент на губках захвату Mz	8 Н·м
Інтервал повторного змащування напрямних елементів	10 Млн ЦП
Вага продукту	188 г
Тип кріплення	За допомогою внутрішньої різьби та центруючої втулки з наскрізним отвором і центруючою втулкою за бажанням:
Пневматичне з'єднання	M3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки	РА
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав, жорстко анодований
Матеріал захватних губок	Високолегована нержавіюча сталь