


# Pnömatik Aktuatörlü Küresel Vana VZBM-A-2"-RP-25-F-3T-B2-PA80

Ürün numarası: 8070265

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                               | 3 yollu küresel vana<br>Döner tahrik                                                                               |
| Çalıştırma türü                       | pnömatik                                                                                                           |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                                                                                       |
| Montaj türü                           | Hat kurulumu                                                                                                       |
| Bağlantı rakoru                       | Rp2                                                                                                                |
| Anahtarlama konumu göstergesi         | Kızak yönü = akış yönü                                                                                             |
| Nominal genişlik DN                   | 50                                                                                                                 |
| Çalışma basıncı                       | 5.5 bar...8 bar                                                                                                    |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç    | 25                                                                                                                 |
| Ortam                                 | ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar<br>Su - su buharı değil<br>nötr sıvılar                |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                                                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Çiçlenme noktası ortam ve ortam sıcaklığının en az 10 °C altında<br>Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Akışkan sıcaklığı                     | -20 °C...130 °C                                                                                                    |
| Ortam sıcaklığı                       | -20 °C...80 °C                                                                                                     |
| Akış hızı Kv, T tipi köşe             | 292 m³/sa                                                                                                          |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                                                                                        |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364 Zone III                                                                                                 |
| Gövde malzemesi                       | Pirinç, nikel kaplı                                                                                                |
| Gövde malzeme numarası                | CW617N                                                                                                             |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | HNBR<br>PTFE                                                                                                       |
| Bilye malzemesi                       | Pirinç, krom kaplama                                                                                               |
| Bilye malzeme numarası                | CW614N                                                                                                             |
| Mil malzemesi                         | Pirinç                                                                                                             |
| Mil malzeme numarası                  | CW614N                                                                                                             |
| Ürün ağırlığı                         | 7657 g                                                                                                             |

| Özellik                     | Değer                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |